

Sideboard met schuifdeuren, 2 ordnerhoogtes, Breedte: 1600mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	974211 1600
GTIN	2050002053663
Artikelklasse	91Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuifdeurkast van hout met tussenwand en 2 legborden (links en rechts van de tussenwand) 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaalgrijs. Stalen sokkel 30 mm hoog, altijd metaalgrijs, inclusief stelschroeven voor nivellering. Cilinderslot met 2 sleutels.

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

Opmerking:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Technische beschrijving

geschikt voor sluitsystemen	nee
Sokkel hoogte	30 mm
Hoogte	779 mm
Greepvorm	Gebogen handgreep
Aantal legborden	4
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
Oppervlak romp	hout

Materiaal voet	Plaatstaal
met voet	ja
Breedte	1600 mm
Slotnummer individueel verwisselbaar	nee
Diepte	450 mm
Nuttige hoogte	699 mm
Uitvoering	Sideboard
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Producttype	Kantoorkast