

Sideboard met schuifdeuren, 3 ordnerhoogtes, Breedte: 1200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	974212 1200
GTIN	2050002053670
Artikelklasse	91Q

Omschrijving

Uitvoering:

Schuifdeurkast van hout met tussenwand en 2 legborden (links en rechts van de tussenwand) 25 mm dik, verstelbaar in een raster van 32 mm. Kast met stevige, fraaie achterwand. Levering inclusief gebogen handgreep in metaalgrijs. Stalen sokkel 30 mm hoog, altijd metaalgrijs, inclusief stelschroeven voor nivellering. Cilinderslot met 2 sleutels.

Kleur:

Decor in 5 kleuren verkrijgbaar: koningsahorn, eiken natuur, lichtgrijs, parelwit, metaalgrijs.

Opmerking:

De volgende decors zijn nog tot 31-07-2023 verkrijgbaar: beuken, essen, ahorn, notenhout.

Technische beschrijving

Greepvorm	Gebogen handgreep
Slotnummer individueel verwisselbaar	nee
Diepte	450 mm
Hoogte	1163 mm
Oppervlak romp	hout
met voet	ja
Aantal legborden	2

Breedte	1200 mm
geschikt voor sluitsystemen	nee
Nuttige hoogte	1083 mm
Sokkel hoogte	30 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	nee
Materiaal voet	Plaatstaal
Uitvoering	Sideboard
Hoogteverstelling in raster	32 mm
Kleuren	Decor: metaalgrijs, lichtgrijs, parelwit, koningsahorn, eiken natuur
Producttype	Kantoorkast