

## Roosterlegbord, Type: 500



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 983212 500    |
| GTIN          | 4004514227546 |
| Artikelklasse | 96P           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Roosterlegborden verzinkt, opening 30×30 mm, draagstaaf 25×2 mm. Directe afvoer van vrijkomende vloeistoffen door roosterlegbord.

**Maximale vakbelasting** per roosterlegbord: **150 kg.**

Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering.

#### T.b.v.:

Stelling voor kleine vaten en flacons nr. 983205 en nr. 983210.

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150 kg

Materiaal: verzinkt

Hoogte: 25 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm

Belastbaarheid: 150 kg

Gewicht: 9 kg

### Technische beschrijving

|   |        |
|---|--------|
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg |
| Gewicht   | 9 kg   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Hoogte          | 25 mm                                   |
| Materiaal       | verzinkt                                |
| Breedte         | 1000 mm                                 |
| Diepte          | 500 mm                                  |
| Belastbaarheid  | 150 kg                                  |
| Fabrikantnummer | Stellingen voor kleine vaten en flacons |
| Producttype     | Rooster                                 |