

**Garant****Snelwisselboorstang HM, rechts, Schacht-Ø DS/plaatafmeting: 8/05mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Artikelklasse	21P

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	VC.. 0501..
Totale lengte L	57 mm
ISO-code houder	E08X SVLCR/L05
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	9,2 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 26
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Middenverplaatsing $L_3$	5 mm
Koplengte $L_1$	26 mm
Nuttige diepte T	3 mm
Halsbreedte $L_4$	6 mm
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Plaatafmeting	5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 26

269028 26