

● INNOVATEST®

Hardheidsmeter Rockwell HAWK, Type: 250RS**Bestelgegevens**

Bestelnummer	495075 250RS
GTIN	
Artikelklasse	49G

Omschrijving**Uitvoering:**

De **HAWK 250RS** biedt de nieuwste technologie voor de interne Rockwell-hardheidsmeting. Eenvoudige bediening, uitstekend werkstukoverzicht. De constructie met drukstift met neushouder maakt de hardheidsmeting binnen onderdelen of aan buitenvlakken mogelijk.

Toepassing:

Binnendiameter van maar 22 mm. Binnencilinders, buizen, boringen, sleutelmoeren, U-vormige onderdelen, moeren, bouten, afstandhouders, cardanassen, transmissieonderdelen, alle onderdelen met moeilijk toegankelijke controlepunten of eenvoudig vlakke materialen.

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18I, ISO 2039 und ASTM D785.

Levering:

Basisuitrusting, gereed voor gebruik: Oplegtafel vlak 60 mm, Rockwell-conus 120°, Rockwell-kogelhouder 1/16 inch.

Opmerking:

Levering en verzendverpakking worden apart berekend. DAKS-kalibratie optioneel op locatie mogelijk. Andere accessoires op aanvraag.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Breedte	465 mm
Testverloop	Rockwell
Gewicht	120 kg
Maximale proefstukbreedte	200 mm
Maximale proefstukhoogte	250 mm
Lengte	600 mm
Hoofdbelasting meetkracht	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Hoogte	765 mm
Rockwell-schalen	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P
Bediening	semi-automatisch
Voorbelasting meetkracht	3, 10 kg
Voeding	100–240 V / 50-60 Hz / 3A
Serie	HAWK
Aflezing	1 HR
Weergave	6,5 inch touchscreen
Aansluiting	USB-2
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Hardheidsmeter