

Garant UNI LINE

Tuer halve hoogte, onder ingebouwd, Type: L**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955491 L
GTIN	4062406586140
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Deuren voor UNI Tower van plaatstaal, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene[®]-handgreep met stiftcilinderslot.

T.b.v.:

UNI Tower U-vorm, alleen in de onderste helft in te bouwen.

Levering:

Deur rechtse aanslag met traverse, deuraanslag en deurvakafdekking.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Niet configureerbaar.**

Technische beschrijving

Hoogte	794 mm
Breedte	684 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Vleugel deur

