

Garant UNILINE

**Tuer halve hoogte, onder ingebouwd, Type: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955491 M
GTIN	4062406586126
Artikelklasse	9GC

**Omschrijving****Uitvoering:**

Deuren voor UNI Tower van plaatstaal, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**T.b.v.:**

UNI Tower U-vorm, alleen in de onderste helft in te bouwen.

**Levering:**

Deur rechtse aanslag met traverse, deuraanslag en deurvakafdekking.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Niet configureerbaar.**

**Technische beschrijving**

Hoogte	794 mm
Breedte	534 mm
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Vleugel deur

