

Garant UNILINE

**Tuer volledige hoogte, Type: L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	955490 L
GTIN	4062406586102
Artikelklasse	9GC

**Omschrijving****Uitvoering:**

Deuren voor UNI Tower van plaatstaal, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot.

**T.b.v.:**

UNI Tower, U- en H-vorm.

**Levering:**

Deur rechtse aanslag met traversen en deuraanslag.

**Kleur:**

Antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Niet configureerbaar.**

**Technische beschrijving**

Breedte	684 mm
Hoogte	1792 mm
Gewicht	19 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Producttype

Vleugeldeur