

Garant GRIDLINE

Verticale kast, breedte 30G, 2 vrijdragende verticale secties 6G, 1 vrijdragende verticale sectie 12G, Hoogte: 1000mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 943115 1000 |
| GTIN | 4062406586195 |
| Artikelklasse | 9GI |

Omschrijving**Uitvoering:**

De verticale kasten in 30 × 28G zijn uitgerust met **vrijdragende verticale secties** die van een **afzonderlijke uittrekbeveiliging** zijn voorzien, zodat er telkens slechts één verticale sectie kan worden geopend. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. De frames van de verticale secties hebben een geperforeerde wand met $\square 9 \times 9$ mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van gereedschapsdragers, legborden met opstaande randen en geperforeerde wanden. De verticale kasten zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en **moeten zodanig geplaatst/gemonteerd worden dat deze niet kunnen kantelen**.

Afsluitbaar met stiftcilinderslot. Alle verticale secties worden samen gesloten.

Verticale sectie nuttige breedte 6G, verticale sectie 150 mm; verticale sectie nuttige breedte 12G verticale sectie 300 mm.

Belastbaarheid 6G verticale sectie 175 kg; belastbaarheid 12G verticale sectie 350 kg.

Accessoires:

De verticale secties kunnen worden uitgerust met:

legbord nr. 943160, geperforeerde wand nr. 943166, schuin legbord nr. 943162 en nr. 943163, Multifixrail nr. 943170.

Kleur:

Romp en uittrekbare romp lichtgrijs, RAL 7035, front verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. **Uittrekbare romp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Technische beschrijving

| | |
|--|--|
| Breedte in G | 30 |
| Breedte | 750 mm |
| Hoogte | 1000 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Diepte in G | 28 |
| Verticale sectie nuttige hoogte | 691 mm |
| Verticale sectie uitvoering | vrijdragend |
| Gewicht | 107 kg |
| ComfortClose | nee |
| Verticale sectie nuttige diepte | 600 mm |
| Aantal verticale secties | 3 |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja |
| Kast type | Basiskast |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1000 kg |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm |
| Hoogteverstelling in raster | 37 mm |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Verticale kast |