

Garant UNILINE

UNI Tower stationair U-vorm, Type: M**Bestelgegevens**

Bestelnummer	955464 M
GTIN	4062406586188
Artikelklasse	9GC

Omschrijving**Uitvoering:**

Modulair uitgiftesysteem voor directe toegang tot werkmaterialen en snelle visualisatie van informatie. Vrij configureerbaar door veelzijdige accessoires en perfecte compatibiliteit met het Easyfix systeem.

Aan alle kanten, binnen en buiten met geperforeerde wanden 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. U-vorm: 2 zijwanden met achterwand. Inbouw van lades en deur mogelijk.

Levering:

UNI Tower nr. 955460 gr. M; 2 legborden nr. 955481 gr. M; opzetstuk nr. 955475 gr. GREY.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Opmerking:

Overige accessoires zoals pictogrammen, legborden, lades en deuren vindt u onder nr. 955474 – 955499.

Technische beschrijving

Serie	Tower
-------	-------

Belastbaarheid	150 kg
Diepte	750 mm
Nuttige diepte	510 mm
Breedte	720 mm
Hoogte	2140 mm
Nuttige breedte	540 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Hoogteverstelling in raster	37
Producttype	Toren met gatenwand

Accessoires

Opzetstuk voor UNI Tower M Type GREY	955475 GREY
UNI Towerstationair U-vorm Type M	955460 M