

**Garant****Tasterpunt, conisch Ø 1,0 mm, Type: 2/60****Bestelgegevens**

Bestelnummer	499275 2/60
GTIN	4062406587130
Artikelklasse	41M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Tasterpunten van hardmetaal vervaardigd met diamant-inzetstuk (standaard: gr. 2/60)

Tasterpunt voor meting van de ruwheid voor contourmeter CM1.

**T.b.v. :**

Tasterpuntopname nr. 499260 gr. 1.

**Accessoires:**

Pocketweegschaal nr. 479446 gr. 150 voor het inmeten van het tasterpunten.

Tasterpuntradius: 2 µm

Hoek tasterpunt: 60 graden

Lengte: 3 mm

**Technische beschrijving**

Tasterpuntradius	2 µm
Lengte	3 mm
Hoek tasterpunt	60 graden
Producttype	Taster

