



Steekdraaihouder voor kopse insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 110/170mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	278043 110/170
GTIN	4062406601959
Artikelklasse	22B

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).
Voor steekplaten nr. 278029 – 278036

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.
 $D_2 = 999$ in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Technische beschrijving

minimale 1e insteek-Ø D_1	110 mm
maximale snijdiepte t_{max}	14 mm
maximale 1e insteek-Ø D_2	170 mm
Schachtbreedte b	20×20 mm
Bout	279816 4
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Steekbreedte w	3; 4 mm
Producttype	Snijplaathouder

