

**Boorstangenset staal met IK, links, Type: SET1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265156 SET1
GTIN	4062406612412
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	110 mm
Totale lengte L	100 mm
Middenverplaatsing L ₃	4 mm
Middenverplaatsing L ₃	6 mm
Middenverplaatsing L ₃	6,5 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A0810J SCLCR/L06
ISO-code houder	A0608H SCLCR/L06

ISO-code houder	A0810H SDUCR/L07
ISO-code houder	A1012K SDUCR/L07
Koplengte L ₁	27 mm
Koplengte L ₁	22,5 mm
Koplengte L ₁	22 mm
Koplengte L ₁	27,5 mm
Halsbreedte L ₄	8 mm
Halsbreedte L ₄	6 mm
Halsbreedte L ₄	8 mm
Halsbreedte L ₄	10 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	15,5 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	11 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	8 mm
Spanhoogte L ₂	7 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 0608/06 mm	260033 0608/06
--	----------------

Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 0810/06 mm	260033 0810/06
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1012/06 mm	260033 1012/06
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1216/06 mm	260033 1216/06
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8