



## Boorstangenset staal zonder IK, rechts, Type: SET1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Artikelklasse	29W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zonder inwendige koeling.

### Technische beschrijving

Koplengte L <sub>1</sub>	27,5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	22 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	22,5 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	27 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	8 mm

ISO-code houder	S0810J SCLCR06
ISO-code houder	S0810H SCLCR06
ISO-code houder	S0810J SCLCR06
ISO-code houder	S1216K SDUCR07
Spanhoogte L <sub>2</sub>	9 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	9 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	11 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	7 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	9 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	6 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	6,5 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	4 mm
Totale lengte L	110 mm
Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	100 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	10 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	8 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
geschikte wisselplaat	DC.. 0702..
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

---

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8