

## Platte grijpermagneet met binnendraad, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085922 25
GTIN	2050000965241
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Verzinkt oppervlak, magneetkern van samarium-kobalt (SmCo<sub>5</sub>).
- Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

#### Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

#### Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

### Technische beschrijving

maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Schroefdraadbus	ja
Ø	25 mm
Gewicht	33 g
Nominale houdkracht	150 N
Schroefdraad	M4 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Hoogte	7 mm
Hoogte met schroefdraad	14 mm

Materiaal magneetkern	SmCo <sub>5</sub>
Producttype	Platte grijpermagneet

---

## Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M4	085921 M4
---	-----------