

**Sterke magneet met beschermplaat, AlNiCo, Totale hoogte: 54mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085934 54
GTIN	4045197608390
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Sterke magneet in brugvorm.
- Met boring voor bevestiging van de magneet. (grootte 35 en 41 met 2 boringen).
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

Toepassing:

Voor het vasthouden, optillen of sorteren van kleine ijzeren delen of voor montage in elektrische relais, meetinstrumenten enz.

Technische beschrijving

Afzonderlijke pool diepte	20 mm
Nominale houdkracht	470 N
maximale temperatuurbestendigheid	550 °C
Afzonderlijke pool breedte	82 mm
Totale hoogte	54 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Sterke magneet

