



Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus vlak, Neodymium, Ø: E856/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085973 E856/2
GTIN	5012095619321
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Afgeschermdde platte gripper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**
- **Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.**
- **Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.**
- **Magneetkern van neodymium.**

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	85 N
Hoogte met schroefdraad	6 mm
Schroefdraad	M4
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

