

**Magneethaak 90°, (vast), Ferriet, Type: 972****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085954 972
GTIN	2050000965500
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoektolerantie  $\pm 0,05 / 100$  mm.

**Toepassing:**

Voor het opspannen van componenten onder een vaste hoek van 90° en ter voorbereiding van montage- en laswerkzaamheden.

**Technische beschrijving**

Nominale houdkracht	750 N
Breedte	22 mm
Type	972
Hoekverstelbereik	90 graden
Lengte	225 mm
Hoogte	225 mm
Gewicht	2,2 kg

Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Hoekmagneet