



Digitale schuifmaat HCT met Bluetooth, Meetbereik: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412790 300
GTIN	4062406629458
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale schuifmaten met **Bluetooth 5.0**. Goed afleesbaar LCD-display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Aangenaam vast te houden oppervlak. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID). Programmeerbare automatische uitschakeling en programmeerbaar automatisch bereiken van de SLEEP-modus via de HCT-APP. zonder dieptemaat.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Aflezing	0,0005 inch
Serie	HCT
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Windows App

Norm	ISO 13385
Beklengte	65 mm
Dieptemaat aanwezig	nee
Batterijtype	Knoopcel
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 Nr. CR2032
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412236