

**Garant****Boorstangstabilisator 7xD maxi, Type: 12L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319469 12L
GTIN	4062406642495
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

**Voordeel:**

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

**T.b.v.:**

Alle gangbare boorstangen.

**Opmerking:**

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10xD.

**Technische beschrijving**

Snijrichting	rechts
Totale lengte L <sub>2</sub>	143 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	84 mm
Radius R	1,2 mm
Schacht-Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
C	1,5 mm

Schachtlengte L <sub>s</sub>	53 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	18,5 mm
Binnendraaidiepte tot	7×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator