

Garant**Boorstangstabilisator 7xD maxi, Type: 16L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319469 16L
GTIN	4062406642518
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 10xD.

Technische beschrijving

Totale lengte L_2	171 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Snijrichting	rechts
Span- $\varnothing D_1$	16 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	20 mm
Schacht- $\varnothing D_2$	32 mm
Afkoppellengte L_1	112 mm
Schachtlengte L_s	53 mm

Radius R	1,2 mm
C	1,5 mm
Binnendraaidiepte tot	7×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator