



## Assortiment bitdoppen voor Torx® 1/4 – 1/2 inch-vierkant 13-delig, Aantal inserts: 13



### Bestelgegevens

Bestelnummer	630041 13
GTIN	4018754323234
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122/3123; doppen volgens DIN 3124, binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

**Toepassing:**

Voor binnen-Torx®-schroeven met schroefdraad M2,5 – M14.

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

**Levering:**

1/4 inch bitdoppen voor Torx®: 8 st. nr. 631809 gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2 inch bitdoppen voor Torx®: 5 st. nr. 631809 gr. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

### Technische beschrijving

Aantal delen	13
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch

Lengte	227 mm
Breedte	131 mm
Hoogte	57 mm
Producttype	Dopsleutel