

Nooddouche, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	984160 1
GTIN	662641922402
Artikelklasse	97S

Omschrijving

Uitvoering:

Nooddouchecombinatie voor montage aan de vloer, met oog- en gezichtsdouche. Geschikt voor binnentoepassingen. Met open edelstalen wasbak voor een verbeterde corrosiebestendigheid en lange levensduur. Bediening van de nooddouche via de hendel. Bediening van de oog- / gezichtsdouche via de drukplaat of voetplaat. Conform ANSI-norm. Met leidingen met poedercoating van verzinkt staal.

Technische beschrijving

Diepte	741 mm
BSP draadaansluiting	1.1/4 inch
Montagesituatie	bodemgemonteerd
Hoogte	2252 mm
Toepassingsgebied	Binnen
Breedte	350 mm
Werkdruk	2 - 6 bar

Doorstroomwaarde oog-/gezichtsdouche	12 l/min
Werkdruk	29 psi
Doorstroomwaarde nooddouche	76 l/min
Producttype	Nooddouche