



Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant met gereedschapsriemtasje en bits 40-delig, Aantal delen: 40



Bestelgegevens

Bestelnummer	680204 40
GTIN	4010995446840
Artikelklasse	63K

Omschrijving

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Levering:

Bits, C 6,3, voor Phillips: 2 st. gr. 1; 2

Bits, C 6,3, voor Pozidriv: 3 st. gr. 1; 2; 3

Bit, C 6,3 voor sleuf: 3 st. maat 0,6x4,5; 0,8x5,5; 1,2x6,5

Bits, C 6,3, voor Torx®: 7 st. maat TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, C 6,3 voor binnenzeskant: 4 St. gr. 3; 4; 5; 6

1/4 inch doppen 6-kant: 13 st. maat 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Adapter voor dopsleutel: 1 St. 1/4 inch buitenzeskant – 1/4 inch buitenvierkant

Bithouder, D 6,3: 1 St. voor 1/4 inch bits, C 6,3

Omschakelbare ratel: 1 st.

Verlengstukken: 2 st. 75; 150 mm

Cardangewricht: 1 st.

Schroevendraaierhandvat: 1 st.

Opgeborgen in:: Functionele tas met riemclip

Technische beschrijving

Aantal delen	40
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel	3-6 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel	4-14 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Lengte	185 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	70 mm
Producttype	Dopsleutel