

Platte grijpermagneet met binnendraad, Neodymium, Ø: 10mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 085924 10 |
| GTIN | 2050001737731 |
| Artikelklasse | 08Q |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Ø | 10 mm |
| Hoogte | 4,5 mm |
| Nominale houdkracht | 25 N |
| Materiaal oppervlak | verzinkt |
| Schroefdraad | M3 mm |
| Hoogte met schroefdraad | 11,5 mm |
| Gewicht | 4,5 g |
| maximale temperatuurbestendigheid | 80 °C |
| Schroefdraadbus | ja |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Materiaal magneetkern | Neodymium |
| Producttype | Platte grijpermagneet |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M3 | 085921 M3 |
|---|-----------|