

Staa-fgripermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 20mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085925 20
GTIN	2050000964824
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Afgeschermd**e staa-fgriper met magneetkern van AlNiCo.
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Maximale inkortingsmaat achterkant	6 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Nominale houdkracht	35 N
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Hoogte	25 mm
Ø	20 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staa-fklem magneet

