

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 10
GTIN	4062406649531
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekhoogte h_1	5 mm
Ring-Ø D	20,9 mm
Sleutellengte L	153 mm
Ringhoogte h_2	7,6 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Bekbreedte b	21,9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroef sleutel

