

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 18
GTIN	4062406649616
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	223 mm
Ring-Ø D	33,4 mm
Ringhoogte h ₂	10,8 mm
Bekbreedte b	38,4 mm
Bekhoogte h ₁	7,4 mm
Sleutelwijdte	18 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

