

## Staaft-grijpermagneet met passingmaat, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085928 20
GTIN	2050000964879
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Afgeschermd staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Magneetkern van samarium-kobalt (SmCo<sub>5</sub>).

#### Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

### Technische beschrijving

Hoogte	25 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant	6 mm
Nominale houdkracht	230 N
Materiaal oppervlak	Nikkel
Ø	20 mm
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Materiaal magneetkern	SmCo <sub>5</sub>
Producttype	Staaftklem magneet

