

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Neodymium, Ø: 13mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085923 13
GTIN	2050001735799
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Ø	13 mm
Gewicht	4,5 g
Materiaal oppervlak	verzinkt
Hoogte	4,5 mm
Nominale houdkracht	60 N
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

