

Staa-fgrijpermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 32mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085925 32
GTIN	2050000965135
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Afgeschermd**e staa-fgrijper met magneetkern van AlNiCo.
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	150 N
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Materiaal oppervlak	verzinkt
Maximale inkortingsmaat achterkant	3 mm
Ø	32 mm
Hoogte	35 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staa-fklem magneet

