

HOLEX**Potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 21mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085940 21
GTIN	4045197372758
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geen vermindering van de magneetkracht bij bewerking van de stalen mantel.**
- **Gerichte magneetkracht naar beneden door inbedding in aluminium ring.**
- **Bevestigingsschroefdraad in magneetoppervlak.**
- **Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

Toepassing:

Montage in apparaten, voor vasthouden of heffen.

Technische beschrijving

maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Ø	21 mm
Hoogte	19 mm
Nominale houdkracht	40 N
Materiaal oppervlak	Staal
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop	M6 mm

Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Potmagneet