

**Sterke magneet met beschermplaat, AlNiCo, Totale hoogte: 25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 085934 25 |
| GTIN | 4045197372567 |
| Artikelklasse | 02A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Sterke magneet in brugvorm.
- Met boring voor bevestiging van de magneet. (grootte 35 en 41 met 2 boringen).
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

Toepassing:

Voor het vasthouden, optillen of sorteren van kleine ijzeren delen of voor montage in elektrische relais, meetinstrumenten enz.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| maximale temperatuurbestendigheid | 550 °C |
| Afzonderlijke pool diepte | 9,5 mm |
| Afzonderlijke pool breedte | 25,4 mm |
| Totale hoogte | 25 mm |
| Nominale houdkracht | 90 N |
| Materiaal magneetkern | AlNiCo |
| Producttype | Sterke magneet |

