

**HOLEX****Potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085940 27
GTIN	4045197372772
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Geen vermindering van de magneetkracht bij bewerking van de stalen mantel.**
- **Gerichte magneetkracht naar beneden door inbedding in aluminium ring.**
- **Bevestigingsschroefdraad in magneetoppervlak.**
- **Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

**Toepassing:**

Montage in apparaten, voor vasthouden of heffen.

**Technische beschrijving**

Nominale houdkracht	61 N
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Hoogte	25 mm
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop	M6 mm
Ø	27 mm
Materiaal oppervlak	Staal

Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Potmagneet