

**Sterke magneet met beschermplaat, AlNiCo, Totale hoogte: 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085934 35
GTIN	4045197372604
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Sterke magneet in brugvorm.
- Met boring voor bevestiging van de magneet. (grootte 35 en 41 met 2 boringen).
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

Toepassing:

Voor het vasthouden, optillen of sorteren van kleine ijzeren delen of voor montage in elektrische relais, meetinstrumenten enz.

Technische beschrijving

Afzonderlijke pool breedte	44 mm
Afzonderlijke pool diepte	11 mm
Nominale houdkracht	235 N
maximale temperatuurbestendigheid	550 °C
Totale hoogte	35 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Sterke magneet

