

Staa-fgrijpermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 6mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085925 6
GTIN	2050000964800
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Afgeschermd**e staa-fgrijper met magneetkern van AlNiCo.
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
Maximale inkortingsmaat achterkant	2 mm
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Hoogte	10 mm
Ø	6 mm
Nominale houdkracht	2 N
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staa-fklem magneet

