



Wringijzer, verstelbaar Versterkt, Type: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	148150 6
GTIN	4045197814920
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Versterkte uitvoering. Alle afmetingen **met hoogwaardig gesmede stalen behuizing en volledig stalen grepen.**

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 9 - 24 mm

Voor handtap DIN 352: M16 – M42

voor handruimer-Ø DIN 206: 11 - 32 mm

Totale lengte: 900 mm

Technische beschrijving

Spanwijdte □	9 - 24 mm
Voor handtap DIN 352	M16 – M42
Totale lengte	900 mm
voor handruimer-Ø DIN 206	11 - 32 mm
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer