



Wringijzer, verstelbaar Versterkt, Type: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	148150 5
GTIN	4045197814913
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Versterkte uitvoering. Alle afmetingen **met hoogwaardig gesmede stalen behuizing en volledig stalen grepen.**

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 7 - 20 mm

Voor handtap DIN 352: M12 – M33

voor handruimer-Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Totale lengte: 700 mm

Technische beschrijving

Spanwijdte □	7 - 20 mm
Totale lengte	700 mm
voor handruimer-Ø DIN 206	9 - 26 mm
Voor handtap DIN 352	M12 – M33
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer