



Wringijzer, verstelbaar Versterkt, Type: 2



Bestelgegevens

Bestelnummer	148150 2
GTIN	4045197814883
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Versterkte uitvoering. Alle afmetingen **met hoogwaardig gesmede stalen behuizing en volledig stalen grepen.**

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 3 - 9 mm

Voor handtap DIN 352: M4 – M12

voor handruimer-Ø DIN 206: 5 - 10 mm

Totale lengte: 280 mm

Technische beschrijving

voor handruimer-Ø DIN 206	5 - 10 mm
Voor handtap DIN 352	M4 – M12
Spanwijdte □	3 - 9 mm
Totale lengte	280 mm
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer