

Garant
Mantelkopfrees N, TiAlN, Ø×breedte js16: 40X32 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	181750 40X32
GTIN	4045197096630
Artikelklasse	11U

Omschrijving
Uitvoering:

Snijkantgeometrie voor universeel gebruik.

Met **excentrische achterslijping**.

Met 30°-spiraal en TiAlN-coating.

Opmerking:

f_z voor $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Boring-Ø H7: 16 mm

Aantal tanden Z: 6

Voeding f_z voor kanten in staal < 900 N/mm²: 0,07 mm

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	6
Boring-Ø H7	16 mm
Snijkant-Ø D _c	40 mm
Voeding f_z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,07 mm
Schachtuitvoering	met boring

Totale hoogte	32 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Type	N
Tolerantie nominale \emptyset	js16
Mantelkopfrees-opname	met pasgroef
Spiraelhoek	30 graden
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Inwendige koeling	nee
Hoekfasehoek	90 graden
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Mantelfrees