

Garant
VDGT 11T210 FN, HU7810, Type: ALU

Bestelgegevens

Bestelnummer	211865 ALU
GTIN	4062406676858
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Uitvoering:

Fijnkorrelsubstraat, gepolijste spaanbrekers – extreme reductie van de kleefneiging.

Opmerking:

$a_{p\max} = 3\text{ mm}$ voor het ruwen met $a_e = 1 \times D$.

Technische beschrijving

Hoekradius	1 mm
Aantal wisselingen/snikanten	2
Type	ALU
Voeding f_z	0,17 mm
ISO-code wisselplaat	VDGT 11T210 FN
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	500 m/min	N
CuZn	geschikt	400 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt	100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		