

Garant**Radius-wisselplaat, HB7525, Radius r: 2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 294510 2 |
| GTIN | 4062406706579 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving**Toepassing:**

Voor het draaien van convexe radiussen op buitendiameters of boringen.

T.b.v.:

Houder nr. 294500 en radiusfrees nr. 216825.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw. |
| Radiusfreesen | voorwaarts |
| s | 3,18 mm |
| l | 15 mm |
| d | 9,52 mm |
| Snededcondities | licht onderbroken |
| Hoofdtoepassing | UNI |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 110 - 390 m/min |

| | |
|-------------|------------------------------|
| Soort | HB7525 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |