

**Garant****GARANT Master Turn boorstang staal met spiraal, rechts, Schacht-Ø /  
plaatafmeting: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte $L_1$	36 mm
Spanhoogte $L_2$	18 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A20R SVUBR/L11
Totale lengte L	200 mm
Serie	GARANT Master
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Middenverplaatsing $L_3$	13 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	24 mm
Plaatafmeting	11 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang