

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder kort, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250625 25/15
GTIN	4062406728991
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Kniehefboomschroef	259018 17
ISO-code houder	PDJNR/L 2525X15
Serie	Master Eco
Plaatafmeting	15 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Schachtgrootte	25 mm
Veer	259046 4
Totale lengte L	110 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm

Kniehefboom	259015 17
Onderlegplaat	259031 45
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder