

Garant**GARANT Master eco klemdraaihouder schroefklemming, links, Schacht- /
plaatafmeting L: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271998 20/16
GTIN	4062406734763
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	30 mm
Onderlegplaat 1,5°	279819 2
Schachtgrootte	20 mm
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 1
Serie	Master Eco
Functiebreedte L ₄	25 mm
Totale lengte L	90 mm

Spanschroef voor draadsnijplaat	269023 3
Plaatafmeting	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder