

**Nylon-spiraalslang 1/4 inch met koppeling, bruikbare slanglengte: 2,5m****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibele nylon slang. Temperatuurbestendigheid van -60 / +60 °C.

Levering:

Inclusief resp. 1 messing snelkoppeling en nippel.

Technische beschrijving

Slang buiten-Ø	8 mm
bruikbare slanglengte	2,5 m
Temperatuurbereik	-60 - 60 °C
Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
Maximale werkdruk	10 bar
Slang binnen-Ø	6 mm
Producttype	Slang

Accessoires

Snelkoppelingmet inwendige schroefdraad Aansluit-
binnendraad 1/4 inch

080171 1/4