

SWISS TOOLS

**Boorstangschacht met trillingsdemping, PSC, Schacht-Ø / Ø D – A-maat:
63/40-238mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Uitvoering:**

- Voor efficiënte draaibewerking.
- Voor links- en rechtsdraaiende bewerking.

Voordeel:

- Hogere productiviteit - dankzij de onderdrukte trillingen kunnen de snijgegevens aanzienlijk worden verhoogd.
- Verbeterde oppervlaktekwaliteit.
- Verbeterde proceszekerheid.
- Verbeterde spaanafvoer.

Toepassing:

Voor de opname van wisselsnijkoppen.

Opmerking:

Zie voor geschikte wisselkoppen nr. 264826 – 264827.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	63 mm
Afkoppellengte A-maat	238 mm
Ø D	40 mm
Opname	PSC
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Producttype

Boorstangbasisdeel