

**Garant****GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 3xD, Ø DC: 21mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234020 21
GTIN	4062406738723
Artikelklasse	21S

**Omschrijving****Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,3 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 070306.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	SOGX 070306
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	63 mm
Nominale Ø D	21
ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	95 mm
Serie	POWER DRILL
Aantal snijkanten Z	2

Totale lengte L	126 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor