

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS[®]-schacht, 5×D, Ø DC: 21mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234025 21
GTIN	4062406738891
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,35 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 070306.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	105 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Afkoppellengte L _A	137 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 070306
Serie	POWER DRILL
Nominale Ø D	21
ABS [®] schacht-Ø D _s	50 mm

Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	168 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor