

**Garant**
**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5xD, Ø DC: 23mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	234025 23
GTIN	4062406738914
Artikelklasse	21S

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,35 mm

**Omschrijving:**

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5xD.

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

**T.b.v.:**

Wisselplaten SOGX 080407.

**Advies:**

**Bij het aanboren** de voeding tot 70% reduceren.

**Technische beschrijving**

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	115 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	147 mm
Totale lengte L	178 mm
Aantal snijkanten Z	2
Wisselplaatschroevenset	239700 8IP (1,3 Nm)
Nominale Ø D	23

Serie	POWER DRILL
ISO-code wisselplaat	SOGX 080407
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor